

SCHEDA PRODOTTO

(In ottemperanza alla legge 126/91 del al DL 101/97)

| | |
|---|--|
| <p>Pannello espositivo</p> <p>Linea: EXPO'</p> <p>Modello: "laminato"</p> <p>Variante:</p> | <p>CLIPPER SYSTEM Srl VIA RIO MARTINO, 84 03030 CASTELLIRI (FR) - ITALIA Tel. +39 0776 808209 Fax +39 0776 809792 www.clipperssystem.it info@clipperssystem.it</p> |
| <p>Materiali impiegati</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Piantana</u>: in tubolare di acciaio verniciato a polvere epossipoliestere.• <u>Pannello sospeso</u>: legno truciolare spessore mm 4 rivestito sulle due facce con laminato plastico per uno spessore totale di circa mm 6.• <u>Morsetti di collegamento</u>: in alluminio pressofuso verniciati a polvere epossipoliestere e riduttore in plastica.• <u>Base metallica</u>: in lamiera di acciaio spessore mm 8 verniciata a polvere epossipoliestere. | <p>Istruzioni d'uso e manutenzione</p> <ul style="list-style-type: none">• I pannelli sono sostenuti dalle piantane.• Il collegamento fra pannelli e piantane viene effettuato per mezzo di morsetti inclusi nella confezione del pannello.• Ogni pannello, utilizzato singolarmente o in accoppiamento con altri pannelli, deve essere sostenuto da 2 piantane.• I pannelli possono condividere la stessa piantana per un numero massimo di 4 pannelli sulla stessa piantana.• La piantana va sempre utilizzata in accoppiamento con la base metallica.• Possono essere appesi in aderenza su un singolo pannello quadri o stampe per un peso massimo su singola faccia di kg 4 per una sporgenza massima di cm 5 dalla superficie del pannello.• Il pannello non va utilizzato come barriera per contenere la pressione fisica delle persone e/o come transenna.• Lavare con panno umido. Non occorre una sostanza specifica.• Evitare l'uso di prodotti abrasivi e/o fortemente acidi. |
| <p>Informazioni aggiuntive</p> <ul style="list-style-type: none">• Il collegamento fra i pannelli va eseguito come da istruzioni di montaggio incluse nella confezione del prodotto.• Il prodotto non presenta spigoli vivi o altri elementi che possano determinare ferite ed è conforme alle normative antinfortunistiche e, nello specifico, al D. LGS 81/08.• Il prodotto presenta caratteristiche di stabilità e resistenza prevedibili nel normale uso. | |

Rev. 1 del 01/11/2009